

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.1/2-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 4.1/2-12
GTIN	4062406054281
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 114,3 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 112,3 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	114,3 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	171,45 mm
Gangen per inch	12

Schacht-Ø D _s	56 mm
Draadspoed	2,11 mm
Aantal snijkanten Z	12
Kerngat-Ø	112,3 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.1/2-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap