

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 3-18
GTIN	4062406054861
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 18
Schroefdraad-Ø: 76,2 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 75 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	114,3 mm
Kerngat-Ø	75 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadspoed	1,411 mm
Schroefdraad-Ø	76,2 mm
Snijmateriaal	HSS

Totale lengte L	160 mm
Aantal spaangroeven	8
Gangen per inch	18
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3-18 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap