

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.1/2-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4.1/2-14
GTIN	4062406054274
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 114,3 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 56 mm
Schacht-vierkant □: 44 mm
Kerngat-Ø: 112,65 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	14
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	1,814 mm
Schroefdraad-Ø	114,3 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm

Draaddiepte	171,45 mm
Kerngat-Ø	112,65 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	4.1/2-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap