

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.1/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.1/8-16
GTIN	4062406055318
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 104,8 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 103,3 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	104,8 mm
Draadspoed	1,588 mm
Kerngat-Ø	103,3 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	16

Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	157,16 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.1/8-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap