

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.3/4-14**

**Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130051 4.3/4-14 |
| GTIN          | 4062406054335   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 120,65 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 119 mm

**Technische beschrijving**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Snijmateriaal            | HSS        |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 56 mm      |
| Schroefdraad-Ø           | 120,65 mm  |
| Gangen per inch          | 14         |
| Aantal snijkanten Z      | 12         |
| Draadspoed               | 1,814 mm   |
| Draaddiepte              | 180,975 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schacht-vierkant □           | 44 mm                                      |
| Totale lengte L              | 180 mm                                     |
| Kerngat-Ø                    | 119 mm                                     |
| Aantal spaangroeven          | 12   |
| Draadsoort                   | UNS-LH                                     |
| Draadafmeting                | 4.3/4-14 UNS LH                            |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklass              | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklass              | 2B   |
| Tolerantieklass              | 1B   |
| Tolerantieklass              | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklass              | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat      |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |