

**Garant****Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 5-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 5-10
GTIN	4062406055547
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNS

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 10

Schroefdraad-Ø: 127 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 124,7 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	44 mm
Gangen per inch	10
Draaddiepte	190,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kerngat-Ø	124,7 mm
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Snijmateriaal	HSS

Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	2,54 mm
Schroefdraad-Ø	127 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	5-10 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap