

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.1/2-14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.1/2-14
GTIN	4062406053512
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 63,5 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 61,75 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	14
Draadspoed	1,814 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Aantal snijkanten Z	6
Kerngat-Ø	61,75 mm

Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Aantal spaangroeven	6
Totale lengte L	160 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/2-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap