

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/8-8**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.3/8-8
GTIN	4062406053468
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 60,325 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 57,3 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	6
Schacht-vierkant □	39 mm
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	57,3 mm
Draaddiepte	90,49 mm
Gangen per inch	8
Draadspoed	3,175 mm

Aantal spaangroeven	6
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Schroefdraad-Ø	60,325 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/8-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap