

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.3/4-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.3/4-14
GTIN	4062406053635
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 14
Schroefdraad-Ø: 69,85 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 68,25 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	68,25 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schroefdraad-Ø	69,85 mm
Gangen per inch	14
Schacht-vierkant □	39 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	8

Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	104,78 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Draadspoed	1,814 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.3/4-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap