

**Garant**
**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.1/2-14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.1/2-14
GTIN	4062406055400
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 14  
 Schroefdraad-Ø: 114,3 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 112,65 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	171,45 mm
Kerngat-Ø	112,65 mm
Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	114,3 mm
Gangen per inch	14
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Aantal snijkanten Z	12

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Draadspoed	1,814 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	4.1/2-14 UNS
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap