

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/2-18

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 3.1/2-18
GTIN	4062406053925
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 18
 Schroefdraad-Ø: 88,9 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 87,6 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	1,411 mm
Aantal snijkanten Z	10
Draaddiepte	133,35 mm
Kerngat-Ø	87,6 mm
Schroefdraad-Ø	88,9 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm

Aantal spaangroeven	10
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Gangen per inch	18
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	3.1/2-18 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap