

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 2.5/8-16
GTIN	4062406053574
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 66,675 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 65,15 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	6
Draaddiepte	100 mm
Gangen per inch	16
Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	6

Draadspoed	1,588 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	66,675 mm
Kerngat-Ø	65,15 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.5/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap