

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.3/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 3.3/8-16
GTIN	4062406053901
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad- $\varnothing$ : 85,725 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht- $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant  $\square$ : 39 mm  
Kerngat- $\varnothing$ : 84,2 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	10
Schroefdraad- $\varnothing$	85,725 mm
Draaddiepte	128,59 mm
Kerngat- $\varnothing$	84,2 mm
Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub>	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS

Gangen per inch	16
Schacht-vierkant □	39 mm
Aantal snijkanten Z	10
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.3/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap