

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.1/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 3.1/8-12
GTIN	4062406053819
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 79,375 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 77,4 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	77,4 mm
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	39 mm
Schroefdraad-Ø	79,375 mm
Aantal spaangroeven	8
Schacht-Ø D _s	50 mm

Draadspoed	2,11 mm
Draaddiepte	119 mm
Aantal snijkanten Z	8
Gangen per inch	12
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3.1/8-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap