

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3-8**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3-8
GTIN	4062406056049
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 8  
 Schroefdraad-Ø: 76,2 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 73,2 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	73,2 mm
Schroefdraad-Ø	76,2 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	114,3 mm
Totale lengte L	160 mm
Aantal snijkanten Z	8
Gangen per inch	8
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Schacht-vierkant □	39 mm
Aantal spaangroeven	8
Draadspoed	3,175 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	3-8 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap