

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4.5/8-16
GTIN	4062406054304
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 16

Schroefdraad-Ø: 117,5 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 116 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,59 mm
Aantal spaangroeven	12
Aantal snijkanten Z	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	56 mm
Draaddiepte	176,21 mm

Gangen per inch	16
Totale lengte L	180 mm
Kerngat-Ø	116 mm
Schroefdraad-Ø	117,5 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.5/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap