

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.1/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4.1/4-16
GTIN	4062406054205
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 107,95 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 106,45 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	161,925 mm
Kerngat-Ø	106,45 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal spaangroeven	12
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	12

Totale lengte L	180 mm
Schroefdraad-Ø	107,95 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.1/4-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap