

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.1/2-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 4.1/2-12
GTIN	4062406056544
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 114,3 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 112,3 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	2,11 mm
Totale lengte L	180 mm
Draaddiepte	171,45 mm
Schroefdraad-Ø	114,3 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gangen per inch	12

Kerngat-Ø	112,3 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal snijkanten Z	12
Aantal spaangroeven	12
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.1/2-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap