

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3.3/8-8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 130051 3.3/8-8 |
| GTIN | 4062406053918 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 85,725 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 82,7 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------|
| Kerngat-Ø | 82,7 mm |
| Gangen per inch | 8 |
| Schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Aantal spaangroeven | 10 |
| Schroefdraad-Ø | 85,725 mm |
| Draaddiepte | 128,59 mm |
| Totale lengte L | 160 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadspoed | 3,175 mm |
| Aantal snijkanten Z | 10 |
| Snijmateriaal | HSS |
| Schacht-vierkant □ | 39 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 3.3/8-8 UN LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |