

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/2-10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.1/2-10
GTIN	4062406055790
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNS-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 10  
 Schroefdraad-Ø: 63,5 mm  
 Totale lengte L: 160 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schacht-vierkant □: 39 mm  
 Kerngat-Ø: 61,2 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	6
Kerngat-Ø	61,2 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Draadspoed	2,54 mm
Totale lengte L	160 mm
Draaddiepte	95,25 mm

Aantal spaangroeven	6
Schroefdraad-Ø	63,5 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Gangen per inch	10
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/2-10 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap