

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.7/8-12****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 130056 2.7/8-12 |
| GTIN | 4062406055967 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 73,025 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 71 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|-----------|
| Snijmateriaal | HSS |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Kerngat-Ø | 71 mm |
| Aantal spaangroeven | 8 |
| Draadspoed | 2,11 mm |
| Gangen per inch | 12 |
| Draaddiepte | 109,54 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Schroefdraad-Ø | 73,025 mm |
| Aantal snijkanten Z | 8 |
| Schacht-vierkant □ | 39 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 2.7/8-12 UN LH |
| Coating | TiN |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | C |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |