

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/4-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.1/4-16
GTIN	4062406055622
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 57,15 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Schacht-vierkant □: 35 mm  
Kerngat-Ø: 55,65 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	16
Draadspoed	1,588 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	35 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Kerngat-Ø	55,65 mm
Totale lengte L	160 mm

Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Aantal snijkanten Z	6
Aantal spaangroeven	6
Draaddiepte	85,73 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.1/4-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap