

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4.7/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130051 4.7/8-16
GTIN	4062406054366
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 123,83 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 122,3 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Aantal spaangroeven	12
Schacht-vierkant □	44 mm
Kerngat-Ø	122,3 mm
Gangen per inch	16
Draadspoed	1,59 mm
Aantal snijkanten Z	12

Draaddiepte	185,74 mm
Schroefdraad-Ø	123,83 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.7/8-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap