

Garant**Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.5/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130055 4.5/8-12
GTIN	4062406055448
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 117,5 mm

Totale lengte L: 180 mm

Schacht-Ø D_s: 56 mm

Schacht-vierkant □: 44 mm

Kerngat-Ø: 115,5 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
Gangen per inch	12
Aantal spaangroeven	12
Draadspoed	2,11 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	12
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm

Kerngat-Ø	115,5 mm
Draaddiepte	176,2 mm
Schroefdraad-Ø	117,5 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4.5/8-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap