

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-4**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 130051 4-4    |
| GTIN          | 4062406054175 |
| Artikelklasse | 10N           |

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UNC-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 4  
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 95,11 mm

**Technische beschrijving**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Draaddiepte              | 152,4 mm |
| Schacht-vierkant □       | 44 mm    |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| Aantal snijkanten Z      | 12       |
| Draadspoed               | 6,35 mm  |
| Kerngat-Ø                | 95,11 mm |
| Schroefdraad-Ø           | 101,6 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Totale lengte L              | 180 mm                                     |
| Aantal spaangroeven          | 12   |
| Gangen per inch              | 4  |
| Snijmateriaal                | HSS  |
| Draadsoort                   | UNC-LH                                     |
| Draadafmeting                | 4-4 UNC LH                                 |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | C  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat      |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |