

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/2-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130056 2.1/2-14
GTIN	4062406055776
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 63,5 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 50 mm
 Schacht-vierkant □: 39 mm
 Kerngat-Ø: 61,75 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	61,75 mm
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	6
Aantal spaangroeven	6
Schroefdraad-Ø	63,5 mm

Draadspoed	1,814 mm
Draaddiepte	95,25 mm
Gangen per inch	14
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/2-14 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap