

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.7/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.7/8-16
GTIN	4062406055950
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 73,025 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schacht-vierkant □: 39 mm  
Kerngat-Ø: 71,5 mm

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Aantal snijkanten Z	8
Gangen per inch	16
Aantal spaangroeven	8
Schacht-vierkant □	39 mm

Kerngat-Ø	71,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Draaddiepte	109,54 mm
Schroefdraad-Ø	73,025 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.7/8-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap