

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.1/4-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.1/4-18
GTIN	4062406055615
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 18  
Schroefdraad-Ø: 57,15 mm  
Totale lengte L: 160 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Schacht-vierkant □: 35 mm  
Kerngat-Ø: 55,75 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	85,73 mm
Totale lengte L	160 mm
Schroefdraad-Ø	57,15 mm
Draadspoed	1,411 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijmateriaal	HSS
Kerngat-Ø	55,75 mm

Gangen per inch	18
Aantal spaangroeven	6
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Schacht-vierkant □	35 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	2.1/4-18 UNS LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap