

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130056 4.3/4-12
GTIN	4062406056605
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 120,65 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 118,7 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	180,975 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	12
Snijmateriaal	HSS
Aantal snijkanten Z	12

Kerngat-Ø	118,7 mm
Draadspoed	2,11 mm
Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.3/4-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap