

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 2.3/4-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 2.3/4-12
GTIN	4062406055905
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 69,85 mm
Totale lengte L: 160 mm
Schacht-Ø D_s: 50 mm
Schacht-vierkant □: 39 mm
Kerngat-Ø: 67,8 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	104,78 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Schacht-Ø D _s	50 mm
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	67,8 mm
Aantal spaangroeven	8
Snijmateriaal	HSS

Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	69,85 mm
Draadspoed	2,11 mm
Aantal snijkanten Z	8
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	2.3/4-12 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassse	2B +0,10
Tolerantieklassse	2B +0,20
Tolerantieklassse	2B
Tolerantieklassse	1B
Tolerantieklassse	2B +0,05
Tolerantieklassse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap