

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, Type: 4-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130051 4-8
GTIN	4062406054168
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 98,6 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	152,4 mm
Aantal snijkanten Z	12
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Schacht-Ø D _s	56 mm

Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	98,6 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadspoed	3,175 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap