

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 3.1/4-4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 3.1/4-4
GTIN	4062406056155
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UNC-LH

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 4

Schroefdraad-Ø: 82,55 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D_s: 50 mm

Schacht-vierkant □: 39 mm

Kerngat-Ø: 76,06 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS
Schroefdraad-Ø	82,55 mm
Draaddiepte	123,83 mm
Draadspoed	6,35 mm
Gangen per inch	4
Aantal spaangroeven	8

Kerngat-Ø	76,06 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schacht-Ø D _s	50 mm
Schacht-vierkant □	39 mm
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	3.1/4-4 UNC LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap