

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	130055 4-16
GTIN	4062406055257
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS
 Gangen per inch: 16
 Schroefdraad-Ø: 101,6 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 56 mm
 Schacht-vierkant □: 44 mm
 Kerngat-Ø: 100,1 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	152,4 mm
Gangen per inch	16
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	100,1 mm
Schacht-vierkant □	44 mm
Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	180 mm

Schacht-Ø D _s	56 mm
Schroefdraad-Ø	101,6 mm
Snijmateriaal	HSS
Draadsoort	UN
Draadafmeting	4-16 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap