

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.3/4-16**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 4.3/4-16
GTIN	4062406056582
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN-LH  
 Snijmateriaal: HSS  
 Gangen per inch: 16  
 Schroefdraad-Ø: 120,65 mm  
 Totale lengte L: 180 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schacht-vierkant □: 44 mm  
 Kerngat-Ø: 119,15 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-vierkant □	44 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draaddiepte	180,975 mm
Aantal snijkanten Z	12

Schroefdraad-Ø	120,65 mm
Aantal spaangroeven	12
Kerngat-Ø	119,15 mm
Gangen per inch	16
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.3/4-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap