

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde en doorlopende gaten, TiN, Type: 4.5/8-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130056 4.5/8-16
GTIN	4062406056568
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 117,5 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schacht-vierkant □: 44 mm  
Kerngat-Ø: 116 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	117,5 mm
Kerngat-Ø	116 mm
Snijmateriaal	HSS
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	12
Draadspoed	1,59 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	56 mm

Schacht-vierkant □	44 mm
Draaddiepte	176,21 mm
Aantal spaangroeven	12
Totale lengte L	180 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	4.5/8-16 UN LH
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5xD bij blind en doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap