

HOLEX®**Weldonhouder vorm AD, SK 40 kort, Span-Ø D1: 40 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300200 40
GTIN	4045197700919
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3 µm

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Reservespanschroef 309900: 32

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D ₁	40 mm
Reservespanschroef 309900	32
Buiten-Ø D	80 mm

Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
	308720 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

308700 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
Geschikt voor conus 40 SK

308812 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40

308630 40

Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt
voor conus 40 SK

308830 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus
40M

308670 40M