

HOLEX®
Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 6 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300215 6
GTIN	4045197700933
Artikelklasse	32A

Omschrijving
Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

Met koelkanalen.
Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balancerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Afkoppellengte A-maat: 50 mm

Buiten-Ø D: 25 mm

Reservespanschroef 309900: 6

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Reservespanschroef 309900	6

Span-Ø D ₁	6 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40