



## Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 40 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	300215 40
GTIN	4045197701138
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

#### Met koelkanalen.

#### Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min<sup>-1</sup>

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 80 mm

Reservespanschroef 309900: 32

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Reservespanschroef 309900	32

Buiten-Ø D	80 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

## Accessoires

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
	308630 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308802 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308615 40

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK

308812 40