

HOLEX®**Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 40 kort, Span-Ø D1: 16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300215 16
GTIN	4045197700988
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met Balluff-chip-boring.

Met koelkanalen.**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

Reservespanschroef 309900: 16

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Reservespanschroef 309900	16
Afkoppellengte A-maat	63 mm

Buiten-Ø D	48 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
Geschikt voor conus 40 SK

308812 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

308700 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 40 SK

308810 40

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 40 SK

308820 40

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308620 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40

308625 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 40

308720 40

Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus
40M

308670 40M

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308795 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 40

308615 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor
conus 40

308630 40