

HOLEX®
Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 40 A = 100, Span-Ø D1: 8 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300265 8
GTIN	4045197701152
Artikelklasse	32A

Omschrijving
Uitvoering:

Met Balluff-chip-boring.

Met koelkanalen.
Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Buiten-Ø D: 28 mm

Reservespanschroef 309900: 8

Technische beschrijving

Reservespanschroef 309900	8
Span-Ø D ₁	8 mm
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantreibout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantreibout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreibout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantreibout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantreibout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308812 40
Aantreibout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40