

HOLEX®**Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 14 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300305 14
GTIN	4045197701282
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met Balluff-chip-boring.

Met koelkanalen.**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 44 mm

Reservespanschroef 309900: 12

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	63 mm
Span-Ø D ₁	14 mm

Reservespanschroef 309900	12
Buiten-Ø D	44 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50