



## Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 60 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	301100 60
GTIN	4045197701350
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Vanaf span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen.
- Korte uitlading.
- Groter kraagcontactvlak.
- Met Balluff-chip-boring.

#### Levering:

inclusief freesaantrekbout.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6357

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min<sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 128 mm

Freesdoornlengte L<sub>4</sub>: 40 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 60

Geschikte speciale sleutel 309840: 60

### Technische beschrijving

Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	40 mm
Reserve-freesaantrekbout 309860	60
Geschikte speciale sleutel 309840	60
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	60 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	128 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 60 mm	309860 60
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50