

HOLEX®**Weldonhouder vorm ADB met koelkanalen, SK 50 kort, Span-Ø D1: 20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300305 20
GTIN	4045197701312
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met Balluff-chip-boring.

Met koelkanalen.**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: ADB

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Afkoppellengte A-maat: 63 mm

Buiten-Ø D: 52 mm

Reservespanschroef 309900: 20

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	63 mm
Span-Ø D ₁	20 mm

Reservespanschroef 309900	20
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50