

Garant**Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand versterkte wand,
SK 50 kort, Span-Ø D1: 6 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302322 6
GTIN	4045197701022
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 27,7 mm

Ø D₂: 21 mm

L₁: 42,5 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
L ₁	42,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Buiten-Ø D	27,7 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht 50 SK	354225 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
	302412 16/6

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50