


Garant**Krimphouder met koelkanaalboringen en versterkte wand, HSK-A 100 kort,
Span-Ø D1: 32 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308298 32
GTIN	4045197701718
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Met Balluff-chip-boring**
- **Glasporelgestraald**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**

Voordeel:

Geoptimaliseerde constructie. Met trillingsdempende werking, beter werkstukoppervlak, spindel en gereedschap worden ontzien.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 304755.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 120 mm

Buiten-Ø D: 56,6 mm

Ø D₂: 44 mm

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₂	44 mm
Buiten-Ø D	56,6 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	HSK-A 100 kort
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Onderbouwkast	354290
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32