

Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen en versterkte wand versterkte wand,
SK 50 kort, Span-Ø D1: 20 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302322 20
GTIN	4045197701077
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Inclusief afsluitbare koelkanaalboringen.**
- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Voor HSS en HM.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!)**
- **Conische uitvoering.**
- **Glasporelgestraald.**

Voordeel:

Door de versterkte uitvoering

- **Kunnen betere verspaningsresultaten worden bereikt (voeding, aanzetdiepte).**
- **Ontstaan betere werkstukoppervlakken (trillingsdempende werking).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.

Koelkanaalboring: afsluitbaar

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 40,6 mm

Ø D₂: 33 mm

L₁: 48 mm

Technische beschrijving

L ₁	48 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	33 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	40,6 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Opnamenorm	DIN 69871
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
	308700 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor
conus 50

308615 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 32/20 mm

302410 32/20

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50

308785 50

Krimpapparaat Type SU1

354210 SU1

Koeleenheid Type CU1

354215 CU1

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308650 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø
d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 Geschikt voor
conus 50 SK

308830 50

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50

308600 50

Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 20-32 mm

354240 20-32

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308765 50

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht
Geschikt voor conus 50

308720 50

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50

308760 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef
Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Gereedschaps-basisopname voor SK Voor conische schacht
50 SK

354225 50

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen
DIN 69872) Geschikt voor conus 50 SK

308820 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor
conus 50

308740 50

Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm

354235 16,1-22

308810 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872
Geschikt voor conus 50 SK

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308620 50