

**Garant****Houder voor Weldonschachten, cilindrisch, slank, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300415 18
GTIN	4045197701848
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Cilindrische houder met Weldonschacht en een klemschroef voor gereedschapsopspanning. Ø6 mm doorlopende boring voor **inwendige koeling** aanwezig.

**Uitvoering:**

Uitvoering spanschroef: M14 × 1 – SKT 5

**Voordeel:**

Geringe storende contour door slanke constructie en variatie van de spanlengtes.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Levering:**

Inclusief klemschroef nr. 300416.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	156 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spanschroef voor microspanopname Draadafmeting M14	300416 M14
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40