

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-spantang, ER 11, Nominale span-Ø d: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308881 4
GTIN	2050001767660
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	4 mm
Opname	ER 11
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	4008 E
Buiten-Ø D	11,3 mm
Totale lengte L	18 mm

Producttype

Spantang