

**ER-spantang, ER 11, Nominale span-Ø d: 3mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 308881 3      |
| GTIN          | 2050001767646 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

**Technische beschrijving**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d      | 3 mm        |
| Opname                 | ER 11       |
| Norm                   | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm      |
| Type                   | 4008 E      |
| Buiten-Ø D             | 11,3 mm     |
| Totale lengte L        | 18 mm       |

Producttype

Spantang