

**ER-spantang, ER 16, Nominale span-Ø d: 1mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308901 1 |
| GTIN | 2050001768544 |
| Artikelklasse | 39Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 1 mm |
| Opname | ER 16 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Type | 426 E |
| Buiten-Ø D | 17 mm |
| Totale lengte L | 27,5 mm |

Producttype

Spantang